

# Leitungslänge CT-6-20 zum UMG20CM

## **Frage:**

Ein Kunde fragt für eine Anwendung eines CT-6-20 zum UMG20CM an.  
Er benötigt für die Verbindungsleitung eine Länge zwischen 2.5 – 3.0m.  
Seht Ihr bezüglich der Bürde ein Problem und könnt Ihr diese Längen an vorkonfektionierten Leitungen auch anbieten?

## **Antwort:**

Er kann eine längere "sek. Leitung" für den CT6-20 verwenden, es sollte nur die gleiche Leitungstyp und Querschnitt sein (paarig verdrillt) oder je Wandler eine 2-Adrige Leitung.  
Ausführung wie in der BAL "Datenblatt 6-fach - Hutschienen - Stromwandlerleiste".  
Der Kunde kann sich diese Leitungen leicht selbst fertigen, wir haben eine Standardleitung und können keine Sonderlängen anbieten. Die Bürde bleibt gleich, da ändert sich nichts.